

Garant**NC razvrtač po mjeri, bez prevlake, bez prevlake, nazivni Ø DC: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	162951 20
GTIN	4045197366382
Razred artikla	110

Opis**Izvedba:****Razvrtači završno brušeni za dosjed prema potrebama.****Napomena:**Za **dosjed H7** pogledajte br. 162900 i 163000.

Za razvrtače u 1/100 – dimenzije pogledajte pod br. 162902.

Tehnički opis

Posmak f u čeliku < 750 N/mm ²	0,3 mm/okr
Tolerancija drške	h6
Nazivni Ø D _c	20 mm
Duljina izboja L ₁	146 mm
Ø drške D _s	16 mm
Ukupna duljina L	195 mm
Duljina rezne oštrice L _s	60 mm
Ø-područje	19,51 - 20 mm
Broj oštrica Z	8
Mjera za razvrtanje u Ø	0,2 - 0,3 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS E
Standard	Standard proizvođača

Unutarnje hlađenje	ne
Drška	DIN 1835 A
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Phillips vijčani nastavak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno	20 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	20 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	10 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	7 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	5 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	5 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	5 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

