



Pneumatska ravna brusilica, tip: 52669



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079443 52669
GTIN	616026526693
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Dynabrade – pneumatska ravna brusilica. Višestruko primjenjiva, tiha ravna brusilica u robusnoj i ergonomskoj izvedbi sa Soft-drškom. Ravna brusilica **visokih performansi bez prijenosa** od 750 W s maksimalnim brojem okretaja od **20.000 o/min**. **Patentirani nadzor nad brojem okretaja** za konstantan broj okretaja čak i pod opterećenjem.

Dio isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

Tehnički opis

Ø steznih kliješta	6 mm
Duljina	221 mm
Oznaka proizvođača	52669
maksimalan broj okretaja	20000 min ⁻¹
maksimalna potreba za zrakom	1254 l/min
Izlazna snaga	744 W
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Radna buka	79 dB(A)

Težina	1 kg
Priključak tlačnog zraka	3/8 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

Pribor

Stezna čahura tip 50016	079449 50016
-------------------------	--------------