

Garant
Strojni ureznik, bez prevlake, UNC: 4-40

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	133350 4-40
GTIN	4045197074591
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:
Sa zasjekom.
Upotreba:

Za grubi navoj UNC ASME -- B1.1.

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 40

Ø navoja: 2,84 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

 Ø drške D_s: 3,5 mm

4-kutna drška □: 2,7 mm

Ø osnovne rupe: 2,35 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	2
Navoji po colu	40
Ø osnovne rupe	2,35 mm
Broj oštrica Z	2
Ø navoja	2,84 mm
Nagib navoja	0,635 mm
Standard	DIN 371
Rezni materijal	HSS E

Ø drške D _s	3,5 mm
Ukupna duljina L	56 mm
4-kutna drška □	2,7 mm
Dubina navoja	8,52 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	4-40 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		