

Garant**5-osna stega Xpent, tip: 1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	361100 1
GTIN	4045197809209
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- **Vrlo dobra pristupačnost alata i savršena simetričnost.**
- **Fleksibilni modularni stezni sustav.**
- **Sve funkcionalne površine su kaljene i brušene.**
- **Sila stezanja do 40kN pri momentu stezanja od 90Nm.**
- **Oba modula za stezanje mogu se pojedinačno pozicionirati na osnovnu vodilicu.**
- **Varijabilni raspon stezanja odnosno namještanja.**
- **Preciznost ponavljanja < 0,01mm.**
- **Uključujući rupe 18M16 za sustav stezanja s nultom točkom s osnim razmakom 200mm.**

Upotreba:

Savršeno za pravu 5-osnu obradu.
U kombinaciji s različitim čeljustima moguće je konvencionalno stezanje s glatkom površinom, kao i stezanje djelomično gotovih komponenti.

Dio isporuke:

Osnovna vodilica, vreteno, produžetak za vreteno, ručica/6-kutni odvijač (kod vrste 1S), fiksni stezni modul, pomični stezni modul.

Dodatni pribor:

Stezni moduli br. 361105 – 361110, središnji modul br. 361111, osnovna vodilica br. 361115, vreteno br. 361119, produžeci za vreteno br. 361120, stezne vilice br. 361165, momentni ključ br. 656050 vel. 120, nastavak za ključ br. 643329, graničnik za obratke br. 360094, nasadne čeljusti br. 361123 – 361138.

Napomena:

Prikladne nasadne čeljusti br. 361123 – 361137 i prednje čeljusti br. 361140 – 361151 nisu sadržane u opsegu isporuke. Kod situacije stezanja S4 potreban je produžetak za vreteno

br. 361120. Za savršeno podmazivanje alata preporučujemo višenamjensko mazivo br. 083592 PLUS.

Tehnički opis

Maksimalna sila stezanja do	40 kN
Visina h	45 mm
Područje stezanja S4	286 - 386 mm
Stezni raspon S2	104 - 208 mm
Visina osnovnog tijela c	165,5 mm
c ₁	117,5 mm
Širina utora n H7	20 mm
Širina B	125 mm
Stezni raspon S1	6 - 108 mm
Težina	36 kg
Duljina D (L)	454 mm
maskimalan okretni moment	90 Nm
Stezni raspon S3	186 - 290 mm
Dimenzije širine ključa	5 mm
Dimenzije širine ključa	10 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	Xpent1-2
Seriya	Xpent
Veličina produžetka vretena	100
Izvedba	Stezni sistem s nultom točkom
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Adapterska ploča za tip 450	361170 450
Nasadna čeljust za kladice za tip 125	361131 125

Prednja čeljust, mekana 20/20 za tip 80	361147 80
Prednja grip čeljust 5/5 za tip 100	361141 100
Adapterska ploča za tip 550	361170 550
Nasadna čeljustokretna za tip 125	361127 125
Osnovna čeljust za tip 125	361132 125
Grip umetak tip 1	361160 1
Prednja grip čeljust 3/5 za tip 100	361142 100
Grip umetak tip 2	361160 2
Grip umetak tip 5	361160 5
Mekana nasadna čeljust za tip 125	361130 125
Prednja čeljust, mekana 12/20 za tip 100	361146 100
Ručka tip 10	361167 10
Grip nasadna čeljust, 1-dijelna za tip 125	361123 125
Prednja čeljust glatka, prizmatična za tip 80	361149 80
Prednja čeljust, glatka 3/5 za tip 125	361143 125
Prednja grip čeljust 3/5 za tip 125	361142 125
Prednja čeljust glatka, prizmatična za tip 100	361149 100
Kombinirana prednja čeljust grip/glatka 3/3 za tip 100	361145 100
Osnovna vodilica tip 450	361115 450
Produžetak za vreteno Tip 100 mm	361120 100
Nasadna čeljust, standardna za tip 125	361125 125
Prednja čeljust glatka, prizmatična za tip 125	361149 125
Prednja čeljust, glatka 3/5 za tip 80	361143 80
Prednja čeljust, glatka 3/5s prevlakom za tip 80	361144 80
Stezna vilica tip CS1	361165 CS1
Mekana nasadna čeljust za tip 80	361130 80
Grip nasadna čeljustkruta za tip 125	361128 125
Nasadna čeljust, standardna za tip 80C	361125 80C
Grip umetak tip 3	361160 3

Kombinirana prednja čeljust grip/glatka 3/3 za tip 80	361145 80
Grip nasadna čeljustokretna za tip 125	361129 125
Prednja čeljust, prizmatična za tip 125	361148 125
Osnovna vodilica tip 550	361115 550
Osnovna vodilica tip 850	361115 850
Prednja grip čeljust 3/3 za tip 125	361140 125
Grip umetak tip 6	361160 6
Prednja grip čeljust 3/3 za tip 80	361140 80
Prednja čeljust, glatka 3/5s prevlakom za tip 100	361144 100
Prednja čeljust, glatka 3/5s prevlakom za tip 125	361144 125
Prednja čeljust, glatka 3/5 za tip 100	361143 100
Prednja grip čeljust 3/3 za tip 100	361140 100
Osnovna vodilica tip 1050	361115 1050
Stezni modul, pomični za tip 1	361110 1
Prednja čeljust, mekana 20/20 za tip 100	361147 100
Stezni modul, fiksni za tip 2	361105 2
Prednja čeljust, mekana 12/20 za tip 125	361146 125
Produžetak za vreteno Tip 400 mm	361120 400
Prednja grip čeljust 5/5 za tip 125	361141 125
Kombinirana prednja čeljust grip/glatka 3/3 za tip 125	361145 125
Stezni modul, pomični za tip 2	361110 2
Prednja grip čeljust 3/5 za tip 80	361142 80
Prednja grip čeljust 5/5 za tip 80	361141 80
Produžetak za vreteno Tip 200 mm	361120 200
Nasadna čeljust za okrenute stezne modulekruta za tip 125	361126 125
Osnovna vodilica tip 650	361115 650
Prednja čeljust, prizmatična za tip 80	361148 80
Prednja čeljust, prizmatična za tip 100	361148 100
Nasadna čeljust, standardna za tip 100C	361125 100C

Prednja čeljust, mekana 12/20 za tip 80	361146 80
Grip umetak tip 4	361160 4
Stezni modul, fiksni za tip 1	361105 1
Prednja čeljust, mekana 20/20 za tip 125	361147 125