


Garant**Osnovna vodilica, tip: 450****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	361115 450
GTIN	4045197809261
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

U potpunosti kaljeno i brušeno. Laserom izrađena skala za prethodno pozicioniranje steznih modula. Bočni utor za stezne vilice i poprečne utore za podešavanje položaja na stolu stroja. 5-osna stega sastavlja se modularno. Bitni sastavni elementi su stezni moduli br. 361105 – 361110, osnovne vodilice br. 361115, vreteno br. 361119, produžeci za vreteno br. 361120 i nasadne čeljusti br. 361123 – 361137. GARANT ZeroClamp standardno izvedeni provrti. Osni razmak 200 mm.

Odgovara:

Stezni moduli br. 361105 – 361110.

Dodatni pribor:

Stega br. 361165 CS, adapterska ploča za GARANT ZeroClamp br. 361170, stezni vijak br. 360025 vel. 18M16 i vel. 18M16/138.

Napomena:

Odgovarajuće T matice možete pronaći pod br. 375365.

Na upit su dostupni GARANT ZeroClamp provrti od veličine 650 nadalje.

Tehnički opis

Duljina D (L)	454 mm
Širina B	125 mm
Visina H	48 mm
Težina	17 kg
Broj ZC rupa	5

odgovaraju kodu boja	Xpent1-2
Serija	Xpent
Izvedba	Stezni sistem s nultom točkom
Vrsta proizvoda	Usmjerivač

Pribor

Adapterska ploča za tip 450	361170 450
Stupnjevana T matica za utor mjera utora b1 stroja 18 mm	375365 18
Stupnjevana T matica za utor mjera utora b1 stroja 22 mm	375365 22
ZeroClamp povlačni vijak tip 18M16	360025 18M16
Stupnjevana T matica za utor mjera utora b1 stroja 16 mm	375365 16
ZeroClamp povlačni vijak tip 18M16/138	360025 18M16/138
Stupnjevana T matica za utor mjera utora b1 stroja 12 mm	375365 12
Stupnjevana T matica za utor mjera utora b1 stroja 14 mm	375365 14
Stupnjevana T matica za utor mjera utora b1 stroja 24 mm	375365 24
Stupnjevana T matica za utor mjera utora b1 stroja 28 mm	375365 28
Stezna vilica tip CS1	361165 CS1
Stupnjevana T matica za utor mjera utora b1 stroja 10 mm	375365 10
Stezna vilica tip CS0	361165 CS0