

Garant**Nasadna čeljust okretna, za tip: 125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	361127 125
GTIN	4045197809384
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

S prevlakom, kaljen i brušen.

Upotreba:

Za prihvat prednjih čeljusti br. 361140 – 361149.

Odgovara:

Garnitura 5-osnih stega br. 361100 i steznih modula br. 361105 – 361110.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Napomena:

Preporuka montaže na **fiksni stezni modul**.

Odgovarajuća protučeljust br. 361125.

Tehnički opis

Duljina čeljusti l	68,5 mm
Visina čeljusti h	45 mm
odgovaraju kodu boja	Xpent1-2
Visina h ₁	25 mm
Širina čeljusti b	125 mm
Duljina l ₁	12 mm

Kut klatna	15 stupanj
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust