

Garant**Grip nasadna čeljust okretna, za tip: 125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	361129 125
GTIN	4045197809407
Razred artikla	310

Opis**Upotreba:**

Za prihvat grip umetaka br. 361160 7 i 361238 – 361250. Služi za poravnanje steznih površina koje nisu paralelne. Garnitura grip umetaka može se vijčano spojiti na osnovne čeljusti na razne načine za sigurno stezanje obradaka različitih geometrijskih oblika.

Odgovara:

Garnitura 5-osnih stega br. 361100 i steznih modula br. 361105 – 361110.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak.

Napomena:

Preporuka montaže na **fiksni stezni modul**.

Odgovarajuća protučeljust br. 361128.

Tehnički opis

Visina čeljusti h	40 mm
odgovaraju kodu boja	Xpent1-2
Širina čeljusti b	125 mm
Duljina čeljusti l	78,5 mm
Duljina l ₁	40 mm
Kut klatna	30 stupanj

Vrsta proizvoda

Stezna čeljust