

Garant**GARANT Softcut® HSI glodaća glava za skošenja 45°, s provrtom, Ø D: 53,9mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	214851 53,9
GTIN	4062406359706
Razred artikla	210

Opis

Upotreba:

Pogodno za ukošeni hod naprijed i natrag.

Odgovara:

Izmjenjive rezne pločice SO.T1205.

Napomena:

GARANT momentni odvijač TQ br. **211750 vel. 3,0** koristiti s oštricom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Serijski naziv	Softcut®
izvediva dubina skošenja l	22 mm
Najmanji Ø D	53,9 mm
učinkovit broj oštrica Z _{eff}	3
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SO.T 120504 PDER
Ø prihvatne rupe	27 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	65 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219833 (15IP; 3,0 Nm)
najveći Ø d ₁	85 mm
izvediva visina skošenja h	15 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	9
Izvedba drške	s provrtom
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219833
---	--------