

Garant**Zamjenski dijelovi za namatač crijeva, tip: 2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080081 2
GTIN	4062406362027
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

Zamjensko crijevo za namatač za pneumatsko crijevo.

Odgovara:

Br. 080078, vel. 15.

Tehnički opis

maksimalan radni tlak	16 bar
Korisna dužina crijeva	15 m
Unutarnji Ø crijeva	9,5 mm
Boja crijeva	narančasto
prikladno za	Komprimirani zrak
Materijala crijeva	Poliuretan
Vrsta proizvoda	Koloturnik s crijevom