

**Garant****Strojni razvrtač H7, TiN, nazivni Ø DC: 7mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	163500 7
GTIN	4045197251381
Razred artikla	110

**Opis****Izvedba:**

S dugačkim žlijebovima i lijevom spiralom. Parni broj zubi i nejednaka raspodjela zubi.

**Upotreba:**

Za razvrtanje prolaznih rupa, jer se odvojene čestice odvođe u smjeru rezanja.

**Tehnički opis**

Nazivni Ø D <sub>c</sub>	7 mm
Tolerancija drške	h9
Duljina izboja L <sub>1</sub>	69 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/okr
Ø drške D <sub>s</sub>	7,1 mm
Ukupna duljina L	109 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	31 mm
Broj oštrica Z	6
Tolerancija	H7
Mjera za razvrtanje u Ø	0,1 - 0,2 mm
Prevlaka	TiN
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 212 B

Unutarnje hlađenje	ne
Drška	Cilindrična drška
Primjena kod vrste bušenja	kod prolazne rupe
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Phillips vijčani nastavak

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	10 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	9 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	7 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	5 m/min	P
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	7 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	7 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	18 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		