

**Garant****GARANT Softcut glodača glava za skošenja MTC, s provrtom, kut  $\gamma$ : 15stupanj****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215540 15
GTIN	4045197809681
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Robusna glodača glava za skošenja. Dvostrano nalijeganje izmjenjivih pločica zbog stabilizacije i prijenosa aksijalnih i radijalnih sila.

**Upotreba:**

Za velika skošenja kod čeličnih konstrukcija. Idealno za grubu i polugrubu obradu.

**Napomena:**

Bezstupanjske površine izrađene su s pomoću izmjenjivih reznih pločica br. 215321 – 215398.

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 2,2 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 8IP.

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.T 1335..
izvediva visina skošenja h	7,6 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Najmanji $\varnothing$ D	17 mm
najveći $\varnothing$ d <sub>1</sub>	75 mm

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	52 mm
učinkovit broj oštrica $Z_{\text{eff}}$	3
izvediva širina skošenja $b$	28,5 mm
Kut $\gamma$	15 stupanj
izvediva dubina skošenja $l$	29,5 mm
$\varnothing$ prihvatne rupe	22 mm
Serija	Softcut®
Posmak zuba pri $h_{\text{max}}$	0,4 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	9
Izvedba drške	s provrtom
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus, 1/4 cola E 6,3, Torx Plus profil: 8IP	674252 8IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219826
Momentni odvijač, s fiksnim momentom, podešeni okretni moment: 2,2Nm	211750 2,2