



## Strojni ureznik, TiN, UNC: 8-32



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	133355 8-32
GTIN	4045197532596
Razred artikla	11H

### Opis

#### Izvedba:

Sa zasjekom posebnom prevlakom TiN, za čelike otporne na koroziju i kiselinu. Primjenjiv s emulzijom (udio masti najmanje 8 %).

#### Upotreba:

Za jedinični grubi navoj UNC ASME -- B1.1.

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Razred tolerancije: 2B

Oblik rezanja: B

Unutarnje hlađenje: false

Primjena kod vrste provrta: do 3xD za osnovne rupe

Smjer rezanja: desno

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Okreti po colu: 32

Ø navoja: 4,17 mm

Ukupna duljina  $L_{ukupno}$ : 63 mm

Ø drške: 4,5 mm

Kvadratna drška: 3,4 mm

Ø jezgrene rupe: 3,5 mm

### Tehnički opis

Okreti po colu	32
Kut narezivanja	50 stupanj
Broj oštrica Z	3

Nagib navoja	0,794 mm
Ø jezgrene rupe	3,5 mm
Broj steznih utora	3
Ø navoja	4,17 mm
Standard	DIN 371
Rezni materijal	HSS E
Ø drške	4,5 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	63 mm
Kvadratna drška	3,4 mm
Dubina navoja	12,51 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	8-32
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 3×D za osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	plavo