



Strojni ureznik, TiN, UNC: 10-24



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	133355 10-24
GTIN	4045197532602
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

Sa zasjekom i posebnom prevlakom TiN, za čelike otporne na koroziju i kiselinu. Primjenjiv s emulzijom (udio masti najmanje 8 %).

Upotreba:

Za jedinični grubi navoj UNC ASME -- B1.1.

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Razred tolerancije: 2B

Oblik rezanja: B

Unutarnje hlađenje: false

Primjena kod vrste provrta: do 3xD za osnovne rupe

Smjer rezanja: desno

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Okreti po colu: 24

Ø navoja: 4,83 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 70 mm

Ø drške: 6 mm

Kvadratna drška: 4,9 mm

Ø jezgrene rupe: 3,9 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	3
Ø jezgrene rupe	3,9 mm
Ø navoja	4,83 mm

Nagib navoja	1,058 mm
Broj steznih utora	3
Okreti po colu	24
Kut narezivanja	50 stupanj
Standard	DIN 371
Rezni materijal	HSS E
Ø drške	6 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	70 mm
Kvadratna drška	4,9 mm
Dubina navoja	14,49 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	10-24
Prevlaka	TiN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste provrta	do 3×D za osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Obruč u boji	plavo