



Strojni ureznik, bez prevlake, UNC: 6-32



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	133352 6-32
GTIN	4045197594624
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:

Sa zasjekom.

Upotreba:

Za grubi navoj UNC ASME -- B1.1.

Vrsta navoja: UNC

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Navoji po colu: 32

Ø navoja: 3,51 mm

Ukupna duljina L: 56 mm

Ø drške D_s: 4 mm

4-kutna drška □: 3 mm

Ø osnovne rupe: 2,85 mm

Tehnički opis

Ø navoja	3,51 mm
Nagib navoja	0,794 mm
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Ø osnovne rupe	2,85 mm
Navoji po colu	32
Standard	DIN 371
Rezni materijal	HSS E

Ø drške D _s	4 mm
Ukupna duljina L	56 mm
4-kutna drška □	3 mm
Dubina navoja	10,53 mm
Vrsta navoja	UNC
Veličina navoja	6-32 UNC
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Razred tolerancije	2B
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		