



Pneumatski udarni odvijač, tip: 0611



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079204 0611
GTIN	015451722432
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Udarni odvijač za teške uvjete rada i najveće momente okretanja. **Izuzetno izdržljiv udarni mehanizam s 2 čeljusti** (Twin Lobe) za dug vijek trajanja, čak i kod primjene u teškim uvjetima. Faza uvijanja započinje polako i povećava se svakim udarcem. **Primjenjivo za svaki slučaj vijčanog spajanja**. Jednostavna trodijelna konstrukcija za **minimalno odražavanje**.

Tehnički opis

maksimalna potreba za zrakom	1920 l/min
maksimalne vibracije prema EN	18 m/s ²
Dimenzije prihvata za alat	1 col
Radna buka	99 dB(A)
Duljina	360 mm
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	13 mm
maksimalni Ø vijka (8.8–12.9)	M36
Pogonski profil prihvata za alat	Četverokut
Oznaka proizvođača	0611
maksimalan broj okretaja	3500 min ⁻¹

Težina	10,4 kg
Područje okretnog momenta	1220 - 2440 Nm
Priključak tlačnog zraka	1/2 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta proizvoda	Odvijač