

Garant

Bežično 3D digitalno ticalo sa zamjenskim ticalom (Ø 4 mm) XTOUCH, sferno ticalo Ø: 4mm

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 359450 4 |
| GTIN | 4062406370602 |
| Razred artikla | 310 |

Opis**Izvedba:**

- **Mogućnost prijenosa izmjerenih vrijednosti u kombinaciji s GARANT Xconnect br. 359455 1.**
- **Prikladno samo za Siemens i Heidenhain upravljanja. Uređaju je potreban funkcionalni USB priključak na upravljačkoj ploči.**
- **Velika preciznost i linearnost. Za potpuno automatsko određivanje nul točaka obratka, mjerenje duljina, središta provrta, referentnih površina i poravnanje osi.**
- **Ugodno i jednostavno podešavanje rotacije.**
- **Veliko radno područje u svim smjerovima (x, y, z = 7 mm).**
- **Kompaktno metalno kućište.**
- **Nepropusnost na prašinu i vodu = IP 67.**
- **Teoretsko mjesto pucanja.**
- **Jednostavno snalaženje u izborniku.**
- **Brzo puštanje u rad bez izmjene hardvera ili servisnog tehničara.**
- **Nije potrebna intervencija u operativnom sustavu alatnog stroja!**
- **Minimiranje odbačenih dijelova.**

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Automatski prijenos izmjerenih vrijednosti na upravljanje stroja pomoću GARANT XCONNECT br. 359455 1.

Za potpuno automatsko određivanje nultih točaka obratka, mjerenje duljina, središta provrta, referentnih površina i poravnanje prema osi. Moguć je i ručni rad bez bežičnog prijenosa (bez XCONNECT).

Dio isporuke:

Uključuje bateriju CR2 i zamjensko ticalo br. 359505 vel. 4.

Dodatni pribor:

XCONNECT prijenosna memorija br. 359455 1.

Napomena:

Odgovarajuće zamjensko ticalo br. 359505 4. Artikl je trajno instaliran na stroju i može se koristiti na drugom stroju samo ako zatraži se novi ciklus.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Tip baterije | Gumb-baterija |
| Radno područje x, y, z po osima | 7 mm |
| Ø drške | 16 mm |
| Širina kućišta | 67 mm |
| Točnost mjerenja | < 0,01 mm |
| Ukupna duljina (kućište i ticalo) | 134 mm |
| Rezervni krakovi | 359505 4 |
| Očitavanje | 0,005 mm |
| Dubina kućišta | 39 mm |
| Opskrba energijom | na bateriju |
| IP-klasa zaštite | IP 67 |
| Hod za namještanje | ± 0,4 mm |
| Broj sadržanih baterija | 1 |
| slobodna duljina | 40 mm |
| Duljina kućišta | 82 mm |
| Težina | 0,52 kg |
| Serijski broj | XTOUCH |

Vrsta proizvoda

Senzor

Pribor

Zamjensko ticalo za 3D taster Kugla ticala-Ø D 4 mm

359505 4