


**LOMU...08ER-GM, PR1225, veličina izmjenjive rezne pločice: 10**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225223 10
GTIN	2050001942029
Razred artikla	25A

**Opis**
**Izvedba:**

Izmjenjive rezne pločice s MEGACOAT prevlakom i 4 rezne oštrice – dvostrana izvedba. Radi velikog aksijalnog prednjeg kuta alata do 10°, sila rezanja znatno je smanjena.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e=0,3 \times D$ .

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,06 - 0,25 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: LOMU...08ER-GM

Tip: ST1400

Kutni radijus: 0,8 mm

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	LOMU...08ER-GM
Tip	ST1400
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	PR1225
Rezni materijal	HM

Posmak $f_z$ po zubu	0,06 - 0,25 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	110 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		