

Re-Bo**List kružne pile grubi, bez prevlake, Øxdebljina: 80X0,8mm**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 175500 80X0,8 |
| GTIN | 4045197243751 |
| Razred artikla | 17A |

Opis

Izvedba:

Svi zubi fino su brušeni za bolje odvođenje odvojenih čestica. Sve veličine s 200 mm Ø u vrlo tankoj izvedbi imaju prsten radi stabilizacije. Točnost, oblik zubi i brušene stražnje površine zubi odgovaraju DIN 1840.

DIN 1838 B grubo ozubljen sa zakrivljenim zubima oblika B. Zakrivljeni zubi s razmjerno velikim utorima.

Upotreba:

Ove se listove može univerzalnije primijeniti zahvaljujući boljem oblikovanju odvojenih čestica i većem prostoru za odvođenje istih art. 175000. Koristi ih se za deblji materijal i veće dubine rezanja.

Napomena:

Koncentričnost i aksijalna iskrivljenost su razmjerno bolje nego što je dopušteno prema DIN 1840 u nekim slučajevima i do 50%.

Tehnički opis

| | |
|-----------|--------|
| Ø bušenja | 22 mm |
| Debljina | 0,8 mm |

| | |
|--------------------|------------------|
| Ø | 80 mm |
| Broj zubi Z | 64 |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Rezni materijal | HSS |
| Standard | DIN 1838 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Vrsta proizvoda | List kružne pile |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 800 m/min | N |
| Aluminij > 10% Si | prikladno samo u posebnim uvjetima | 600 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 37 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 22 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 20 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 15 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 11 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 11 m/min | M |
| GG(G) | prikladno | 27 m/min | K |
| CuZn | prikladno samo u posebnim uvjetima | 400 m/min | N |
| Uni | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |

Zrak

prikladno samo u
posebnim uvjetima