



## Pneumatski udarni odvijač, tip: 6120



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079204 6120
GTIN	015451729462
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

**Udarni odvijač za teške uvjete rada** i najveće momente okretanja. **Izuzetno izdržljiv udarni mehanizam s 2 čeljusti** (Twin Lobe) za dug vijek trajanja, čak i kod primjene u teškim uvjetima. Faza uvijanja započinje polako i povećava se svakim udarcem. **Primjenjivo za svaki slučaj vijčanog spajanja**. Jednostavna trodijelna konstrukcija za **minimalno odražavanje**.

### Tehnički opis

Područje okretnog momenta	815 - 2710 Nm
Duljina	420 mm
maksimalni Ø vijka (8.8–12.9)	M36
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	13 mm
maksimalan broj okretaja	3500 min <sup>-1</sup>
Dimenzije prihvata za alat	1.1/2 col
Težina	15,7 kg
Oznaka proizvođača	6120
maksimalna potreba za zrakom	1698 l/min
Radna buka	97 dB(A)

maksimalne vibracije prema EN	21,8 m/s <sup>2</sup>
Pogonski profil prihvata za alat	Četverokut
Priključak tlačnog zraka	1/2 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta proizvoda	Odvijač