

**Pneumatska ravna brusilica G2414, stezna čeljust Ø 6 mm kratko, tip: S085****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	079447 S085
GTIN	7322590019860
Razred artikla	03R

Opis**Izvedba:**

Snažna i robusna ravna brusilica za miran rad. Sigurnosni prekidač sprječava neželjeno uključivanje. Radno optimirani maksimalni brojevi okretaja između **8500 i 25000 1/min.** Kratki oblik izvedbe, duljina 215 mm.

Ø stezne čahure 6mm.

Dio isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

Zamjenski dio:**Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi):**

garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	G2414 S085
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	13 mm
Težina	0,78 kg
Izlazna snaga	500 W
Radna buka	70 dB(A)

List s podacima

maksimalan broj okretaja	8500 min ⁻¹
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
maksimalna potreba za zrakom	252 l/min
Priključak tlačnog zraka	3/8 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

Pribor

Stezna čahura za ravnu brusilicu Ø stezne čahure 6 mm	079459 6
-------------------------------------------------------	----------