

Garant
eco držač za tokarenje, lijevi, veličina drške / pločice: 25/11 mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260297 25/11
GTIN	4045197810045
Razred artikla	21U

Opis
Izvedba:

GARANT eco sustav držača s unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštrice. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje se reducira na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojenih čestica i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i povećanu pouzdanost procesa. S četverostrukim hlađenjem.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji s GARANT sustavom eco prihvata br. 319001 – 319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Unutarnje hlađenje: da

ISO kod držača: SDJCR/L 2525M11

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DC.. 11T3..

Funkcionalna širina L₄: 32 mm

Duljina glave L₁: 32 mm

Ukupna duljina L: 150 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice: 269023 3

Tehnički opis

Veličina pločice	11 mm
Podložna pločica	269007 1
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269023 3
Veličina drške	25 mm
Vijak za podlošku	269013 1

Ukupna duljina L	150 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Duljina glave L ₁	32 mm
ISO kod držača	SDJCR/L 2525M11
Seriya	Eco
Primjena	lijevi
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	93 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak s podloškom	269205
Stezni vijak tip 3	269023 3
Podložna pločica tip 1	269007 1
Vijak za podložnu pločicu tip 1	269015 1
Podložna pločica	269070
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Stezni vijak	269433
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500