


KOMET KUB Pentron® svrdlo s izmjenjivim reznim pločicama Cilindrična drška, 3×D, Ø DC m7: 19mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	236615 19
GTIN	4047109277410
Razred artikla	24P

Opis
Izvedba:

- **Maksimalna učinkovitost i vijek trajanja zahvaljujući optimalnoj čvrstoći osnovnog tijela i posebnoj obradi površine.**
- **Najviša preciznost pri najtežim uvjetima bušenja.**
- **Smanjeni troškovi skladištenja s obzirom na identične unutarnje i vanjske izmjenjive pločice.**
- **Bušenje uz pomak osi moguće do $V_{maks.} = 0,25$ mm. Zahvaljujući ekscentru, maks. $\varnothing = D + 0,5$ mm.**

Tolerancija provrta: $\varnothing D - 0,1 / + 0,2$

Upotreba:

- **Kod vrlo teške strojne obrade.**

S izmjenjivim pločicama br. 236605 – 236610.

Dio isporuke:

Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

Napomena:

Izvedba 2×D i 3×D s drškom ABS® te veličinama u colima dostupne na upit.

Na upit je moguća isporuka izvedbe s PSC drškom.

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOGX 060206 18-...
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Ø drške D_s	25 mm
Korisna duljina L_1	57 mm

Broj oštrica Z	1
Duljina drške L _s	56 mm
Serija	KUB Pentron®
Nazivni Ø D	19
za colni Ø	3/4 col
Duljina izboja L _A	75 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	3×D
Drška	ISO 9766
Primjena bušilice	uvjetovano bušenje s pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano zaobljeno
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano paketno bušenje
Primjena bušilice	uvjetovano ukošeni izlaz
Primjena bušilice	uvjetovano koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 6IP2	239652 6IP2
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,0 Nm	211750 1,0