



## Pneumatska ravna brusilica, tip: ST100



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079440 ST100
GTIN	2050001763006
Razred artikla	03P

### Opis

#### Izvedba:

ATA – Pneumatska ravna brusilica **sa steznim čahurama od 3 mm** za fino glodanje, brušenje i graviranje. **Ugrađeni predfilter**. 40 W ravna brusilica s visokom udobnošću rada i maksimalnim brojem okretaja od 100000 1/min

#### Upotreba:

**Upotrebljavajte samo komprimirani zrak bez ulja. Ne ulijevajte ulje!**

### Tehnički opis

Ø steznih kliješta	3 mm
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Oznaka proizvođača	ST100
Radna buka	62 dB(A)
Duljina	160 mm
Izlazna snaga	40 W
maksimalna potreba za zrakom	170 l/min
maksimalan broj okretaja	100000 min <sup>-1</sup>
Težina	0,24 kg
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP

Vrsta proizvoda

Ravni brusilica