

Garant**Strojni ureznik HSS-E, vaporiziran, M: M2,5****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 134250 M2,5 |
| GTIN | 4045197075086 |
| Razred artikla | 11H |

Opis**Izvedba:****Površina vaporizirana.** Smanjuje se nakupljanje ruba.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,45 mm

Ukupna duljina L: 50 mm

Ø drške D_s: 2,8 mm

4-kutna drška □: 2,1 mm

Ø osnovne rupe: 2,05 mm

Tehnički opis

| | |
|------------------------|---------|
| Broj oštrica Z | 3 |
| Nagib navoja | 0,45 mm |
| Ø navoja | 2,5 mm |
| Ø osnovne rupe | 2,05 mm |
| Broj steznih utora | 3 |
| Standard | DIN 371 |
| Ø drške D _s | 2,8 mm |
| Ukupna duljina L | 50 mm |
| 4-kutna drška □ | 2,1 mm |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Razred tolerancije | ISO 2 6H |
| Rezni materijal | HSS E |
| Dubina navoja | 7,5 mm |
| Vrsta navoja | M |
| Veličina navoja | M2,5 |
| Prevlaka | vaporiziran |
| Kut profila navoja vijka | 60 stupanj |
| Norma navoja | DIN 13 |
| Oblik rezanja | C |
| Kut spirale | 40 stupanj |
| Drška | Cilindrična drška s h9 |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe |
| Smjer rezanja | desno |
| Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu |
| Prsten u boji | žuto |
| Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno | 13 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 13 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | P |
| CuZn | prikladno samo u posebnim uvjetima | 13 m/min | N |
| Ulje | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |

