

Garant

Strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E-PM, TiN, MF: 20X1,5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	139265 20X1,5
GTIN	4045197509598
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

DIN 2174 (\approx DIN 374). Sa žljebovima za podmazivanje; optimalan učinak podmazivanja i kod dubljih navoja.

Inovativan poligonalan oblik omogućuje široki spektar primjene. **Multifunkcionalna struktura prevlake** omogućuje **maksimalan vijek trajanja** ujedno i kod **materijala velike čvrstoće**.

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 1,5 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

\varnothing drške D_s : 16 mm

4-kutna drška \square : 12 mm

\varnothing osnovne rupe s orijentacijskom vrijednosti: 19,35 mm

Tehnički opis

Broj oštrica Z	8
Broj steznih utora	8
\varnothing navoja	20 mm
\varnothing drške D_s	16 mm
4-kutna drška \square	12 mm
Ukupna duljina L	125 mm
\varnothing osnovne rupe s orijentacijskom vrijednosti	19,35 mm

Dubina navoja	60 mm
Nagib navoja	1,5 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Veličina navoja	M20×1,5
Prevlaka	TiN
Vrsta navoja	MF
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS E PM
Standard	DIN 2174
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D kod osnovne i prolazne rupe
Smjer rezanja	desno
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrdlo za oblikovanje navoja