

Garant**Strojni ureznik, bez prevlake, M: M5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	134200 M5
GTIN	4045197075024
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

2 spiralna utora s poliranim žljebovima.

Prednost:

Visoka spirala i široki utori omogućavaju pouzdano odvođenje odvojenih čestica.

Upotreba:

Prikladan do maksimalno 300 N/mm² vlačne čvrstoće.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 0,8 mm

Ukupna duljina L: 70 mm

Ø drške D_s: 6 mm

4-kutna drška □: 4,9 mm

Ø osnovne rupe: 4,2 mm

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	4,2 mm
Ø navoja	5 mm
Broj oštrica Z	2
Nagib navoja	0,8 mm
Broj steznih utora	2
Standard	DIN 371

Ø drške D _s	6 mm
Ukupna duljina L	70 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	15 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M5
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij	prikladno	13 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	13 m/min	N
PMMA akril	prikladno	30 m/min	N
PEEK	prikladno	30 m/min	N
Ulje	prikladno		

mekro maksimalno

prikladno samo u
posebnim uvjetima