



Pneumatska ravna brusilica, tip: 51813



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079441 51813
GTIN	616026518131
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Dynabrade – pneumatska ravna brusilica.

Višestruko primjenjiva, tiha ravna brusilica u robusnoj i ergonomskoj izvedbi sa Soft-drškom. Mala brusilica s brojem okretaja od **100.000 o/min**. Opremljeno kvalitetnim ležajevima za maksimalnu brzinu.

Upotreba:

Upotrebljavajte samo komprimirani zrak bez ulja. Ne nanosite ulje!

Dio isporuke:

Uključivo potrebna nazuvica.

Tehnički opis

Težina	0,4 kg
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s ²
Duljina	135 mm
maksimalan broj okretaja	100000 min ⁻¹
maksimalna potreba za zrakom	170 l/min
Radna buka	81 dB(A)
Izlazna snaga	75 W
Ø steznih kliješta	3 mm

Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica