

**Pneumatska ravna brusilica, stezna čeljust Ø 6 mm, tip: G2412****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 079452 G2412 |
| GTIN | 7322590010058 |
| Razred artikla | 03R |

Opis**Izvedba:**

Pneumatska ravna brusilica. Robustna i mirna. Sigurnosni prekidač sprječava neželjeno uključivanje.

Ø stezne čahure 6 mm. Kratka izvedba, maksimalni broj okretaja **20000 1/min.**

Dio isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Duljina | 180 mm |
| maksimalan broj okretaja | 20000 min ⁻¹ |
| maksimalna potreba za zrakom | 618 l/min |
| Težina | 0,5 kg |
| Izlazna snaga | 350 W |
| maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s ² |
| Radna buka | 79 dB(A) |

List s podacima

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Oznaka proizvođača | G2412-1 |
| Priključak tlačnog zraka | 1/4 col |
| Priključni navoj | BSP |
| Vrsta proizvoda | Ravni brusilica |

Pribor

| | |
|---|----------|
| Stezna čahura za ravnu brusilicu Ø stezne čahure 6 mm | 079459 6 |
|---|----------|