

**Garant****Strojni ureznik, bez prevlake, M: M7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	134600 M7
GTIN	4045197075451
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Čvrsta izvedba, sa žljebovima u desnu stranu i usponom od 15-20°.**

Vel. M2,6 sa starim DIN profilom.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 371

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1 mm

Ukupna duljina L: 80 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 7 mm

4-kutna drška □: 5,5 mm

Ø osnovne rupe: 6 mm

**Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	6 mm
Ø navoja	7 mm
Nagib navoja	1 mm
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 371
Ø drške D <sub>s</sub>	7 mm
Ukupna duljina L	80 mm

4-kutna drška □	5,5 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	14 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M7
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	D
Kut spirale	15-20 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		

