



## Pneumatska ravna brusilica, tip: 51701



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079441 51701
GTIN	616026517011
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

#### **Dynabrade – pneumatska ravna brusilica.**

Višestruko primjenjiva, tiha ravna brusilica u robusnoj i ergonomskoj izvedbi sa Soft-drškom. Mala brusilica s turbinskim pogonom bez prijenosa s maksimalnim brojem okretaja od **60000 1/min**. Pneumatski pogon s keramičkim ležajevima i **patentiranim nadzorom nad brojem okretaja** za konstantan broj okretaja pod opterećenjem.

#### **Upotreba:**

**Upotrebljavajte samo komprimirani zrak bez ulja. Ne nanosite ulje!**

#### **Dio isporuke:**

Uključivo potrebna nazuvica.

### Tehnički opis

Radna buka	66 dB(A)
Duljina	132 mm
maksimalna potreba za zrakom	228 l/min
maksimalan broj okretaja	60000 min <sup>-1</sup>
Težina	0,4 kg
Izlazna snaga	75 W
Oznaka proizvođača	51701
Ø steznih kliješta	3 mm

maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

---

**Pribor**

Stezna čahura tip 51673	079449 51673
-------------------------	--------------