

 Atlas Copco

## Pneumatska kutna brusilica u obliku pištolja, tip: G2302



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079311 G2302
GTIN	7322590019815
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

**Mala kutna brusilica u obliku pištolja** s dva Roloc® mala brusna tanjura Ø 50/75 mm. Broj okretaja može se odabrati putem startera. Veliki komfor upravljanja zahvaljujući gumiranoj dršci.

#### Zamjenski dio:

**Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi):** garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

#### Napomena:

3M Roloc® mali brusni disk Ø 55 / 75 mm pronaći ćete od br. 554005.

### Tehnički opis

Oznaka proizvođača	G2302
Težina	0,6 kg
maksimalni Ø diska	75 mm
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
minimalni Ø diska	50 mm

Izlazna snaga	175 W
Radna buka	81 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
maksimalna potreba za zrakom	534 l/min
maksimalan broj okretaja	17000 min <sup>-1</sup>
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica

## Pribor

Brusni diskovi984F granulacija 80	554006 80
Brusni diskovi237AA granulacija 400	554009 400
Brusni diskovi787C granulacija 60	554016 60
Brusni diskovi(CER) granulacija 36	554013 36
Brusni diskovi(ZA) granulacija 36	554018 36
Brusni diskovi984F granulacija 60	554006 60
Brusni diskovi(CER) granulacija 120	554013 120
Brusni diskovi787C granulacija 80	554016 80
Combidisc® brusni diskDijamant granulacija 120	554033 120
Combidisc® brusni disk(SiC) granulacija 120	554023 120
Brusni diskovi(ZA) granulacija 60	554019 60
Brusni diskovi787C granulacija 60	554014 60
Brusni diskovi237AA granulacija 180	554008 180
Brusni diskovi(ZA) granulacija 50	554018 50
Brusni diskovi(ZA) granulacija 80	554018 80
Brusni diskovi787C granulacija 120	554014 120
Brusni diskovi237AA granulacija 600	554008 600
Brusni diskovi237AA granulacija 280	554009 280

Brusni diskovi984F granulacija 36	554006 36
Combidisc® brusni diskDijamant granulacija 220	554033 220
Brusni diskovi787C granulacija 80	554014 80
Brusni diskovi787C granulacija 36	554016 36
Brusni diskovi(ZA) granulacija 120	554019 120
Brusni diskovi237AA granulacija 600	554009 600
Combidisc® brusni disk(SiC) granulacija 36	554024 36
Brusni diskovi984F granulacija 80	554005 80
Brusni diskovi(ZA) granulacija 36	554019 36
Brusni diskovi(ZA) granulacija 60	554018 60
Brusni diskovi(CER) granulacija 80	554013 80
Brusni diskovi(CER) granulacija 120	554012 120
Brusni diskovi237AA granulacija 120	554009 120
Combidisc® brusni disk(SiC) granulacija 36	554023 36
Combidisc® brusni disk(SiC) granulacija 60	554024 60
Brusni diskovi(CER) granulacija 60	554013 60
Brusni diskovi(ZA) granulacija 80	554019 80
Brusni diskovi(ZA) granulacija 50	554019 50
Combidisc® brusni disk(SiC) granulacija 80	554024 80
Combidisc® brusni disk(SiC) granulacija 120	554024 120
Brusni diskovi(CER) granulacija 36	554012 36
Combidisc® brusni disk(SiC) granulacija 60	554023 60
Brusni diskovi237AA granulacija 180	554009 180
Combidisc® brusni disk(SiC) granulacija 80	554023 80
Brusni diskovi787C granulacija 36	554014 36
Brusni diskovi984F granulacija 36	554005 36
Brusni diskovi787C granulacija 120	554016 120
Combidisc® brusni diskDijamant granulacija 60	554033 60
Brusni diskovi984F granulacija 60	554005 60

Brusni diskovi237AA granulacija 400	554008 400
Brusni diskovi237AA granulacija 280	554008 280
Brusni diskovi(CER) granulacija 60	554012 60
Brusni diskovi(ZA) granulacija 120	554018 120
Brusni diskovi237AA granulacija 120	554008 120
Brusni diskovi(CER) granulacija 80	554012 80