

**Garant****Strojni ureznik vrlo dugačak HSS-E, bez prevlake, M: M8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	134660 M8
GTIN	4045197075789
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****S vrlo dugačom drškom.**

≤ M10: drška u skladu s DIN 371;

≥ M12: drška u skladu s DIN 376.

**Prednost:**

Izrazito prikladno za urezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	3
Nagib navoja	1,25 mm
Ø osnovne rupe	6,8 mm
Ø navoja	8 mm
Broj steznih utora	3
Standard	Standard proizvođača
Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Ukupna duljina L	140 mm
4-kutna drška □	6,2 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	24 mm

Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M8
Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	15 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		