

**Garant****Strojni ureznik HSS-E-PM, bez prevlake, M: M5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	134620 M5
GTIN	4045197075611
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

**Čelik HSS-E-PM s visokom otpornošću na trošenje i dubokim žljebovima u desnu stranu za optimalno odvođenje odvojenih čestica.**

**Tehnički opis**

Broj steznih utora	3
Ø osnovne rupe	4,2 mm
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	5 mm
Nagib navoja	0,8 mm
Standard	DIN 371
Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm
Ukupna duljina L	70 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E PM
Dubina navoja	15 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M5

Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	18 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	18 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	18 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		