



Pneumatska ravna brusilica, stezna čeljust Ø 6 mm, tip: G2422



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079452 G2422
GTIN	7322590011086
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Pneumatska ravna brusilica. Robustna i mirna. Sigurnosni prekidač sprječava neželjeno uključivanje.

Ø stezne čahure 6 mm. Dugačka izvedba s uskim vretenom, idealna za rupe, maksimalni broj okretaja **20000 1/min.**

Dio isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Tehnički opis

maksimalan broj okretaja	20000 min ⁻¹
maksimalna potreba za zrakom	618 l/min
Težina	0,7 kg
Oznaka proizvođača	G2422-1
Duljina	277 mm
maksimalne vibracije prema EN	3,4 m/s ²
Izlazna snaga	350 W

List s podacima

Radna buka	77 dB(A)
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Ravni brusilica

Pribor

Stezna čahura za ravnu brusilicu Ø stezne čahure 6 mm	079459 6
---	----------