

**Pneumatska ravna brusilica G2414, stezna čeljust Ø 6 mm kratko, tip: S250****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 079447 S250   |
| GTIN           | 7322590019839 |
| Razred artikla | 03R           |

**Opis****Izvedba:**

**Snažna i robusna ravna brusilica** za miran rad. Sigurnosni prekidač sprječava neželjeno uključivanje. Radno optimirani maksimalni brojevi okretaja između **8500 i 25000 1/min.** Kratki oblik izvedbe, duljina 215 mm.

**Ø stezne čahure 6mm.**

**Dio isporuke:**

Uključuje: potrebna nazuvica.

**Zamjenski dio:****Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi):**

garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

**Tehnički opis**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| maksimalan broj okretaja                   | 25000 min <sup>-1</sup> |
| Oznaka proizvođača                         | G2414 S250              |
| maksimalne vibracije prema EN              | < 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Izlazna snaga                              | 950 W                   |
| preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø) | 13 mm                   |

## List s podacima

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| maksimalna potreba za zrakom | 870 l/min       |
| Radna buka                   | 85 dB(A)        |
| Težina                       | 0,78 kg         |
| Priključak tlačnog zraka     | 3/8 col         |
| Priključni navoj             | BSP             |
| Vrsta proizvoda              | Ravni brusilica |

### Pribor

|   |          |
|---|----------|
| Stezna čahura za ravnu brusilicu Ø stezne čahure 6 mm | 079459 6 |
|---|----------|