

Garant**Strojni ureznik HSS-E-PM, bez prevlake, M: M12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	134620 M12
GTIN	4045197075659
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Čelik HSS-E-PM s visokom otpornošću na trošenje i dubokim žljebovima u desnu stranu za optimalno odvođenje odvojenih čestica.

Tehnički opis

Ø osnovne rupe	10,2 mm
Broj steznih utora	3
Nagib navoja	1,75 mm
Ø navoja	12 mm
Broj oštrica Z	3
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	9 mm
Ukupna duljina L	110 mm
4-kutna drška □	7 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E PM
Dubina navoja	36 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M12

Prevlaka	bez prevlake
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	18 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	18 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	18 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	P
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		