



Glodalo za navoje s drškom 2xD, TiAlN, M×nagib: 8X0,75



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	139670 8X0,75
GTIN	4045197082275
Razred artikla	11J

Opis

Izvedba:

Korigirani profil navoja za glodanje **preciznog unutarnjeg finog navoja** (uz uvjet sigurnog stezanja). **Unutrašnji dovod rashladnog sredstva.**

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!

Preporučeni zamjenski proizvod je br. 139665

Vrsta navoja: MF

Vrsta navoja: MF-LH

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Rezni materijal: VHM

Norma navoja: DIN 13

Drška: DIN 6535 HA

Unutarnje hlađenje: da

Broj zubaca Z: 3

Dubina bušenja za osnovne i prolazne rupe: 2,0xD

Nagib navoja: 0,75 mm

Ø rupe d₁: 6 mm

maksimalna dubina umetanja l₁: 16,8 mm

Duljina drške L_s: 36 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}: 63 mm

Tehnički opis

Posmak f _z u čeliku < 750 N/mm ²	0,03 mm
Nagib navoja	0,75 mm
Broj zubaca Z	3

Ø rupe d_1	6 mm
Broj steznih utora	3
Dubina bušenja za osnovne i prolazne rupe	2,0×D
Ø drške	6 mm
maksimalna dubina umetanja l_1	16,8 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	63 mm
Duljina drške L_s	36 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø bušenja	6 mm
Puni profil	da
Dubina navoja	16 mm
Veličina navoja	8×0,75
Prevlaka	TiAlN
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	MF-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	VHM
Norma navoja	DIN 13
Drška	DIN 6535 HA
Primjena kod vrste provrta	do 2×D kod osnovne i prolazne rupe
Tolerancija drške	h6
Obruč u boji	zeleno
unutarnja/vanjska primjena	Unutarnja