



Glodalo za navoje s drškom 2xD, TiAlN, M×nagib: 2,5X0,35



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	139670 2,5X0,35
GTIN	4045197273536
Razred artikla	11J

Opis

Izvedba:

Korigirani profil navoja za glodanje **preciznog unutarnjeg finog navoja** (uz uvjet sigurnog stezanja).

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!

Preporučeni zamjenski proizvod je br. 139665

Vrsta navoja: MF

Vrsta navoja: MF-LH

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Rezni materijal: VHM

Norma navoja: DIN 13

Drška: DIN 6535 HA

Broj zubaca Z: 3

Dubina bušenja za osnovne i prolazne rupe: 2,0xD

Nagib navoja: 0,35 mm

Ø rupe d₁: 2,06 mm

maksimalna dubina umetanja l₁: 5,3 mm

Duljina drške L_s: 28 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}: 39 mm

Tehnički opis

Nagib navoja	0,35 mm
Broj steznih utora	3
Ø rupe d ₁	2,06 mm
Posmak f _z u čeliku < 750 N/mm ²	0,003 mm

Dubina bušenja za osnovne i prolazne rupe	2,0×D
Broj zubaca Z	3
Ø drške	3 mm
maksimalna dubina umetanja I ₁	5,3 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	39 mm
Duljina drške L _s	28 mm
Ø bušenja	2,06 mm
Puni profil	da
Dubina navoja	7 mm
Veličina navoja	2,5×0,35
Prevlaka	TiAlN
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	MF-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	VHM
Norma navoja	DIN 13
Drška	DIN 6535 HA
Primjena kod vrste provrta	do 2×D kod osnovne i prolazne rupe
Tolerancija drške	h6
Obruč u boji	zeleno
unutarnja/vanjska primjena	Unutarnja