



Pneumatska kutna brusilica, tip: G2408-115



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079312 G2408-115
GTIN	7322590010065
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Snažna kutna brusilica, čiji radni broj okretaja i pod teretom gotovo da i ne pada. Sigurnosni starter sprječava neželjeno uključivanje.

Dio isporuke:

Uključivo potrebna nazuvica.

Zamjenski dio:

Odabrane garniture za održavanje (servisni kitovi): garniture dijelova za zamjenu za preventivno i redovno održavanje isporučive su na upit za većinu pneumatskih alata Atlas Copco.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	G2408-115
maksimalne vibracije prema EN	8,1 m/s ²
maksimalna potreba za zrakom	786 l/min
maksimalni Ø diska	115 mm
Težina	0,9 kg

Izlazna snaga	350 W
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	10 mm
maksimalan broj okretaja	12000 min ⁻¹
Radna buka	81 dB(A)
Priključak tlačnog zraka	1/4 col
Priključni navoj	BSP
Vrsta proizvoda	Kutna brusilica