



## Glodalo za navoje s drškom 2xD, TiAlN, M×nagib: 16X1,5



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	139670 16X1,5
GTIN	4045197082336
Razred artikla	11J

### Opis

#### Izvedba:

**Korigirani profil navoja** za glodanje **preciznog unutarnjeg finog navoja** (uz uvjet sigurnog stezanja). **Unutrašnji dovod rashladnog sredstva.**

#### Napomena:

**DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!**

**Preporučeni zamjenski proizvod je br. 139665**

Vrsta navoja: MF

Vrsta navoja: MF-LH

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Rezni materijal: VHM

Norma navoja: DIN 13

Drška: DIN 6535 HA

Unutarnje hlađenje: da

Broj zubaca Z: 4

Dubina bušenja za osnovne i prolazne rupe: 2,0xD

Nagib navoja: 1,5 mm

Ø rupe  $d_1$ : 12 mm

maksimalna dubina umetanja  $l_1$ : 32,2 mm

Duljina drške  $L_s$ : 45 mm

Ukupna duljina  $L_{ukupno}$ : 90 mm

### Tehnički opis

Posmak $f_z$ u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Dubina bušenja za osnovne i prolazne rupe	2,0xD
Broj zubaca Z	4

Nagib navoja	1,5 mm
Broj steznih utora	4
Ø rupe $d_1$	12 mm
Ø drške	12 mm
maksimalna dubina umetanja $l_1$	32,2 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	90 mm
Duljina drške $L_s$	45 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø bušenja	12 mm
Puni profil	da
Dubina navoja	32 mm
Veličina navoja	16×1,5
Prevlaka	TiAlN
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	MF-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	VHM
Norma navoja	DIN 13
Drška	DIN 6535 HA
Primjena kod vrste provrta	do 2xD kod osnovne i prolazne rupe
Tolerancija drške	h6
Obruč u boji	zeleno
unutarnja/vanjska primjena	Unutarnja