



Glodalo za navoje s drškom 2xD, TiAlN, M×nagib: 4X0,5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	139670 4X0,5
GTIN	4045197082244
Razred artikla	11J

Opis

Izvedba:

Korigirani profil navoja za glodanje **preciznog unutarnjeg finog navoja** (uz uvjet sigurnog stezanja). **Unutrašnji dovod rashladnog sredstva.**

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!

Preporučeni zamjenski proizvod je br. 139665

Vrsta navoja: MF

Vrsta navoja: MF-LH

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Rezni materijal: VHM

Norma navoja: DIN 13

Drška: DIN 6535 HA

Unutarnje hlađenje: da

Broj zubaca Z: 3

Dubina bušenja za osnovne i prolazne rupe: 2,0xD

Nagib navoja: 0,5 mm

Ø rupe d_1 : 3,35 mm

maksimalna dubina umetanja l_1 : 8,2 mm

Duljina drške L_s : 36 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 55 mm

Tehnički opis

Broj zubaca Z	3
Posmak f_z u čeliku < 750 N/mm ²	0,015 mm
Broj steznih utora	3

Nagib navoja	0,5 mm
Ø rupe d_1	3,35 mm
Dubina bušenja za osnovne i prolazne rupe	2,0×D
Ø drške	6 mm
maksimalna dubina umetanja l_1	8,2 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	55 mm
Duljina drške L_s	36 mm
Unutarnje hlađenje	da
Ø bušenja	3,35 mm
Puni profil	da
Dubina navoja	8 mm
Veličina navoja	4×0,5
Prevlaka	TiAlN
Vrsta navoja	MF
Vrsta navoja	MF-LH
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	VHM
Norma navoja	DIN 13
Drška	DIN 6535 HA
Primjena kod vrste provrta	do 2×D kod osnovne i prolazne rupe
Tolerancija drške	h6
Obruč u boji	zeleno
unutarnja/vanjska primjena	Unutarnja