



Glodalo za izradu navoja drške sa stupnjem upuštanja 2xD, TiAlN, UNF: 1/2-20



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	139726 1/2-20
GTIN	4045197366818
Razred artikla	11J

Opis

Izvedba:

Korigirani profil navoja za glodanje precizni unutarnji navoj, (uz uvjet sigurnog stezanja).

S upuštačem za upuštanje pod kutem od 90°.

Prednost:

Upuštanje i glodanje navoja izvodi se u jednoj operaciji!

Upotreba:

Za UNF jedinični fini navoj ASME-B1.1.

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!

Preporučeni zamjenski proizvod je br. 139728.

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Rezni materijal: VHM

Drška: DIN 6535 HA s h6

Unutarnje hlađenje: da

Primjena kod vrste provrta: do 2xD za osnovne i odobrene rupe

Kutnik za upuštanje: 90 stupanj

Vrsta navoja: UNF

Vrsta navoja: UNS-LH

Broj zubaca Z: 3

Okreti po colu: 20

Ø rupe d₁: 9,38 mm

Duljina drške L₅: 45 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}: 89 mm

Ø drške: 14 mm

maksimalni Ø upuštanja d₃: 13 mm

Tehnički opis

Vrijednost programiranja za upuštanje l_1	27,4 mm
Nagib navoja	1,27 mm
Broj steznih utora	3
Broj zubaca Z	3
Posmak f_z u čeliku < 1100 N/mm ²	0,05 mm
maksimalni \varnothing upuštanja d_3	13 mm
\varnothing rupe d_1	9,38 mm
Okreti po colu	20
\varnothing drške	14 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	89 mm
Duljina drške L_s	45 mm
\varnothing bušenja	9,38 mm
Puni profil	da
Dubina navoja	25,4 mm
Vrsta navoja	UNF
Vrsta navoja	UNF-LH
Veličina navoja	1/2-20
Prevlaka	TiAlN
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	VHM
Drška	DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje	da
Primjena kod vrste provrta	do 2xD za osnovne i odobrene rupe
Kutnik za upuštanje	90 stupanj
Tolerancija drške	h6
Obruč u boji	zeleno
unutarnja/vanjska primjena	Unutarnja

