

Garant**Strojni urezник, vaporiziran, M: M30****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	134851 M30
GTIN	4045197350961
Razred artikla	11H

Tehnički opis

Broj steznih utora	4
Ø navoja	30 mm
Broj oštrica Z	4
Ø osnovne rupe	26,5 mm
Nagib navoja	3,5 mm
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	22 mm
Ukupna duljina L	180 mm
4-kutna drška □	18 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS
Dubina navoja	90 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M30
Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13

Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		