

Garant**Strojni ureznik DIN 376, vaporiziran, M: M8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	134980 M8
GTIN	4045197446268
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****sve veličine = DIN 376 (= suženi Ø drške) – za veće dubine obrade.****Tehnički opis**

Ø osnovne rupe	6,8 mm
Broj steznih utora	3
Broj oštrica Z	3
Ø navoja	8 mm
Nagib navoja	1,25 mm
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	6 mm
Ukupna duljina L	90 mm
4-kutna drška □	4,9 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	24 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M8
Prevlaka	vaporiziran

Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		