

Garant**Strojni urezник, vaporiziran, M: M22****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	134851 M22
GTIN	4045197350909
Razred artikla	11H

Tehnički opis

Broj oštrica Z	4
Nagib navoja	2,5 mm
Ø navoja	22 mm
Broj steznih utora	4
Ø osnovne rupe	19,5 mm
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	18 mm
Ukupna duljina L	140 mm
4-kutna drška □	14,5 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	66 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M22
Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13

Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		