

Garant
Strojni urezник, vaporiziran, M: M20

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	135150 M20
GTIN	4045197076199
Razred artikla	11H

Opis
Izvedba:

S konusno upuštenim vodećim dijelom (3 – 4 puna navoja, zatim konusno sužen straga).

Posebno za upuštene navoje osnovne rupe i odvojene čestice koje ostaju u žljebovima svrdla.

Prednost:

Zahvaljujući konusnom vodećem dijelu se u povratnom hodu ureznika smanjuje količina odvojenih čestica u urezanom navoju i na taj se način sprečava oštećenje reznih oštrica.

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 2,5 mm

Ukupna duljina L: 140 mm

Ø drške D_s: 16 mm

4-kutna drška □: 12 mm

Ø osnovne rupe: 17,5 mm

Tehnički opis

Broj steznih utora	4
Broj oštrica Z	4
Nagib navoja	2,5 mm
Ø osnovne rupe	17,5 mm
Ø navoja	20 mm
Standard	DIN 376

Ø drške D _s	16 mm
Ukupna duljina L	140 mm
4-kutna drška □	12 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	60 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M20
Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za uobičajenu obradu
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	9 m/min	K

CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	13 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		