

Garant**Strojni urezник, vaporiziran, M: M12****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	135300 M12
GTIN	4045197076403
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

S dubokim žljebovima u desnu stranu, za optimalno odvođenje odvojenih čestica.

Preporuka:

Kod **TOOLOX materijala, preporučujemo da Ø osnovnih rupa bušite 0,05 do 0,3mm veće nego što su podaci u DIN-u (vidi tablicu).**

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2 6H

Nagib navoja: 1,75 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 9 mm

4-kutna drška □: 7 mm

Ø osnovne rupe: 10,2 mm

Tehnički opis

Ø navoja	12 mm
Broj steznih utora	4
Ø osnovne rupe	10,2 mm
Nagib navoja	1,75 mm
Broj oštrica Z	4
Standard	DIN 376
Ø drške D _s	9 mm

Ukupna duljina L	110 mm
4-kutna drška □	7 mm
Razred tolerancije	ISO 2 6H
Rezni materijal	HSS E
Dubina navoja	24 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M12
Prevlaka	vaporiziran
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	C
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2xD kod slijepe rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	crveno
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	15 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	15 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	6 m/min	P
TOOLOX 33	prikladno	3 m/min	H
Ulje	prikladno		

mekro maksimalno

prikladno samo u
posebnim uvjetima