

HOLEX®
Nareznica 6g, M: M12

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	140320 M12
GTIN	4045197083319
Razred artikla	12K

Opis
Izvedba:

Zatvoreni, zasječeni oblik. $\langle B \rangle \geq M3$ sa konusnim uvodnim dijelom s obji strane $\langle B \rangle$ za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. $\langle B \rangle 1 \frac{3}{4}$ uvodna navoja. $\langle B \rangle$

Vrsta navoja: M

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Rezni materijal: HSS

Standard: EN 22568

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 1,75 mm

Vanjski Ø: 38 mm

Visina: 14 mm

Tehnički opis

Visina	14 mm
nagib	1,75 mm
Vanjski Ø	38 mm

Razred tolerancije	DIN 13 6g
Veličina navoja	12
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno