

Garant**Nareznica 6g, M: M22****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	140300 M22
GTIN	4045197083210
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik. $\geq M3$ sa **konusnim uvodnim dijelom s objiju strana** za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja. **1 3/4 uvodna navoja.**

Tehnički opis

nagib	2,5 mm
Visina	22 mm
Vanjski \emptyset	55 mm
Razred tolerancije	DIN 13 6g
Veličina navoja	M22
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568

Smjer rezanja	desno
Vrsta proizvoda	Nareznica

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno		
Ulje	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		