

**HOLEX®**
**Nareznica 6g, M: M14**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	140320 M14
GTIN	4045197083326
Razred artikla	12K

**Opis**
**Izvedba:**

Zatvoreni, zasječeni oblik.  $\langle B \rangle \geq M3$  sa konusnim uvodnim dijelom s obji strane  $\langle B \rangle$  za lagano narezivanje i jednostavno odvođenje odvojenih čestica u smjeru rezanja.  $\langle B \rangle 1 \frac{3}{4}$  uvodna navoja.  $\langle B \rangle$

Vrsta navoja: M

Kut profila navoja vijka: 60 stupanj

Rezni materijal: HSS

Standard: EN 22568

Razred tolerancije: DIN 13 6g

nagib: 2 mm

Vanjski Ø: 38 mm

Visina: 14 mm

**Tehnički opis**

Visina	14 mm
nagib	2 mm
Vanjski Ø	38 mm

Razred tolerancije	DIN 13 6g
Veličina navoja	14
Vrsta navoja	M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Rezni materijal	HSS
Standard	EN 22568
Smjer rezanja	desno